


Rys. 3 Schemat cięcia elektroiskrowego - grubość drutu 0,15 mm



Adnotacje

- * 0,6mm wymiar w przypadku usunięcia zewnętrznej warstwy tlenków/lakieru
0,8mm wymiar bez usuwania zewnętrznej warstwy tlenków/lakieru

- ** wymiar wynikowy (zależnie od wymiarów dostarczonej próbki),
w przypadku grubości <0,6mm ostatnia warstwa stanowi odpad

Ostateczna liczba płaszczyzn cięcia będzie zależna od grubości dostarczonej próbki, istotne jest aby zostały zachowane wymagane wymiary minimalne.